

Honda 自転車シミュレーター 組み立て簡単キット型

マイクロメイト岡山オリジナル仕様



たったの5分で
組み立て完了!

マイクロメイト岡山株式会社

出張講習に！持ち運びも・組み立ても簡単

当社オリジナル
仕様変更

出張講習・イベントなどにスピーディーに対応できるように仕様変更を致します。
仕様変更をしなくても分解・持ち運びもできますが、工具を使ってネジをとめたり、細かく分解したりと時間も手間もかかります。
仕様変更をすれば…

たった5分で組み立て完了！

工具を使わず

4ユニットをワンタッチで組み立て・分解が可能です！



自転車ユニット



モニタースタンド
制御用パソコン



フロントモニター



後方確認モニター

仕様変更 ①

自転車ユニットとモニタースタンドのジョイント部の簡素化



ジョイント部分は左右 8 箇所、ネジ止めが必要でしたが…
変更後はワンタッチのロックでしっかり固定

変更後



カチッとほめ込むだけ


仕様変更 ②

フロントモニター固定をワンタッチに

フロントモニターの取り付けもボルト固定でしたが…
変更後はフック(上下 2 箇所)をひっかけ、ストッパーをロックするだけのワンタッチ



変更後



抜け防止の
ストッパー

仕様変更 ③

後方確認モニターを分割化

後方確認モニターと自転車ユニットはボルトで固定されているので取り外しが面倒で、また、後方確認モニターのスタンドが大きいので持ち運び・収納時に場所をとります・・・そこで、分割化することで組み立てもスピーディーに、そしてコンパクトに収納できるようになります。



変更後



仕様変更 ④

サドル・ハンドルの高さ調整を簡素化 ネジ式から差し込み式に

ノブを差し込み
ピンをするだけ

通常、サドル・ハンドルの高さ調整をするときには、ネジ式のノブを2箇所回さないといけませんが、少しでも短時間で、簡単に調整できるようにしました。



仕様変更 ⑤

後方確認モニターの接続位置を分かりやすい位置へ変更

後方確認モニターの接続位置が自転車ユニットの見えにくい場所にあるので、見えやすく、差し込み確認がしやすい場所へ変更しました。



下から覗き込まないと
コネクタが見えません



変更後



自転車後方の分かりやすい
位置に変更しました



仕様変更 ⑥

左右確認ボックスをワンタッチで取り外し可能に

フロントモニターに固定してある左右確認ボックスを、ワンタッチで取り外しできるようにしました。

収納時、車両搭載時に少しでも無駄なスペースが無くなります。



ボックスを差し込み
ワンタッチロック



仕様変更 ⑦

自転車ユニットの省スペース化 車両搭載も問題なし！

モニタースタンドへステップ板を取り付け、運搬時に足で押さえても大丈夫なように補強をしました。



モニタースタンドには移動時に足で押さえても大丈夫なようにステップ板も取り付けています。

オプション

オプション① モニタースタンドを上下2分割式に 車両搭載に最適！

収納時・車両搭載時に一番スペースをとってしまうモニタースタンドを上下2分割式に変更。ワンタッチで分割できます。アルミ素材なので軽量ですし、コンパクトになりますので持ち運びがしやすくなります。



変更後



2分割



モニタースタンド上部



モニタースタンド下部



モニタースタンド上部ケース



モニタースタンド下部ケース

オプション② 運搬に便利な収納ケース・ボックス

運搬時に便利な衝撃吸収材の入った専用の収納ケース・ボックスです。



フロントモニター



制御用パソコン



左右確認ミラー



後方確認モニター

注)仕様・外観については予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

マイクロメイト岡山株式会社

Micro Mate Okayama Co.,Ltd.

<http://www.mmo-co.com>

交通教育ソリューション事業部

〒700-0932

本社：岡山県岡山市北区表町 1-3-50 (丸善岡山支店内)

営業本部：岡山県岡山市北区奥田本町 22-4

TEL 086-231-0900

FAX 086-226-4084